

LINDSTRÖM

**Špičaté kleště pro elektroniku, zoubkované čelisti, Celková délka: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726160 150
GTIN	7314150103225
Třída artiklu	73M

**Popis****Provedení:**

Štíhlý tvar s úzkými čelistmi. Vnější hrany čelistí zakulacené. Průchozí, přesný kloub se zvláště dlouhým vedením pro nejvyšší stabilitu při minimálním tření. Hlava a kloub leštěné. **2složkové** ergonomické rukojeti **vhodné pro ESD**. Patentovaná otevírací pružina snižuje při zavírání kleští odporovou sílu, která má působit na obrobek, tak lze velmi přesně dávkovat.

Oválné ostré dlouhé čelisti, vnitřní strana ozubená.

**Materiál:**

Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, kovaná.

**Technický popis**

Šířka hlavy	9 mm
Celková délka	150 mm
Délka čelistí	32 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Tvar čelistí	zaoblené špičky, vnitřní strana čelistí ozubená
Provedení čelistí	vnitřní strana hladká
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (45 – 48 HRC)
Materiál	Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska
Povrch	leštěná
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Ploché zaoblené kleště