

LINDSTRÖM

Zešikmené čelní štípací kleště pro elektroniku, FW, Celková délka: 108mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726910 108
GTIN	7314150052547
Třída artiklu	73M

Popis**Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Bílé plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.** Speciálně zhotovený prostrčený kloub se zvláště dlouhými kontaktními plochami, minimalizace nežádoucích pohybů kloubu, čímž je zaručeno velmi precizní axiální seřízení čelistí.

Materiál:

Speciální ocel pro kuličková ložiska, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,35 - 1,25 mm
Celková délka	108 mm
Šířka hlavy	10,5 mm
Délka břitu	15 mm
Délka hlavy	8 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	jemná fazetka
Rukojeť	Plastové opláštění
Výrobní postup	břity induktivně kalené (63 – 65 HRC)

Materiál	speciální ocel pro kuličková ložiska
Atribut názvu produktu	FW
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště