

**Garant****Malý univerzální trubkořez****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 818100        |
| GTIN           | 4045197595638 |
| Třída artiklu  | 81C           |

**Popis****Provedení:**

Extrémně robustní konstrukce pro nejvyšší namáhání. Čistý a spolehlivý řez díky 4 řadám umístěných vodicích válečků.

Základní korpus z magneziové tlakové litiny. S náhradním řezacím kolečkem č. 818110.

**Výhoda:**

Dlouhá životnost díky řezacímu kolečku, **potaženému TiN**. Práce s úsporou času a síly díky:

- **ergonomické rukojeti**
- **lehké konstrukci**
- **vodicím válečkům, uloženým na jehlových ložiskách a řezacímu kolečku**
- **vyjímatelnému ručnímu odjehlovači s čepelí S20 s povlakem TiN.**

**Použití:**

Multifunkční vložka pro dělení trubek z VA, hliníku, mosazi a mědi.

**Technický popis**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Otvor řezného kolečka | 4,85 mm   |
| Ø řezného kolečka     | 19 mm     |
| Šířka řezného kolečka | 6,2 mm    |
| Pro vnější Ø trubek   | 3 - 35 mm |
| Hmotnost              | 335 g     |
| Délka                 | 165 mm    |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Šířka                      | 65 mm      |
| Výška                      | 40 mm      |
| Počet vodicích kladek      | 4          |
| Počet řezných koleček      | 1          |
| Vhodné pro materiál trubky | mosaz      |
| Vhodné pro materiál trubky | Měď        |
| Vhodné pro materiál trubky | VA         |
| Vhodné pro materiál trubky | Hliník.    |
| S funkcí ráčny             | ne         |
| Druh produktu              | Trubkořezy |

## Příslušenství

|  |           |
|--|-----------|
| Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm | 814920 35 |
| Čep řezacího kolečka   | 819630    |
| Náhradní řezací kolečko  | 818110    |
| Sada vodicích kladek s jehlovým ložiskem 16dílná                     | 818025    |