

**Trubkořez s 1 řezacím kolečkem na ocelové trubky, pro trubky do: 2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	815030 2
GTIN	4045197382474
Třída artiklu	82A

**Popis****Provedení:**

**Korpus** z kvalitní oceli, zápustkově kovaný; včetně s plastovou rukojetí odolné proti opotřebení.

**Řezací kolečko** pro ocelové trubky z kvalitní oceli, přesně kalené pro dlouhou životnost. **Vodicí kladky** ze speciální oceli; pochromované.

**Použití:**

Pro čisté a pravouhlé oddělování trubek.

Při řezání je vnější otřep automaticky zaválcován. Po odříznutí je možno ihned řezat závit.

**Technický popis**

Pro vnější Ø trubek	1/8 – 2 palec
Šířka řezného kolečka	19 mm
Otvor řezného kolečka	9 mm
Ø řezného kolečka	31 mm
Počet vodicích kladek	2
Počet řezných koleček	1
Druh produktu	Trubkořezy

**Příslušenství**

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm

814920 35

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54E mm

814920 54E

Náhradní řezací kolečkona ocelové trubky pro trubkořez 2 palec

815230 2

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54 mm

814920 54

Náhradní řezací kolečkona ocelové trubky pro trubkořez 4 palec

815230 4