

**Vyrážeč závlaček pro mechaniku, Ø hrotů D: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	747500 2
GTIN	7610733200474
Třída artiklu	73B

**Popis****Provedení:**

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou. Celé kalené, speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Nejvyšší možná tvrdost hrotu (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

**Materiál:**

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

**Technický popis**

Ø stopky S	6 mm
Celková délka L1	105 mm
Délka trnu L2	20 mm
Ø hrotů D	2 mm
Tvrdost hrotu	59 HRC
Provedení úderové hlavy	Speciální zušlechtění
Materiál	Extra chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Vyrážeče závlaček