

RIDGID**Trubkořez INOX (VA) / měď****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	819475
GTIN	95691318039
Třída artiklu	83R

Popis**Provedení:**

Stabilní konstrukce pro nejvyšší namáhání a přesné řezy pomocí 6 nebo 12 vodicích kladek. Extrémně rychlá práce bez námahy díky **vodicím kladkám a řeznému kolečku s kuličkovým uložením**. Včetně náhradních řezných koleček.

Použití:

Speciálně pro dělení trubek VA a pozinkových trubek z C oceli (do tloušťky stěn 3 mm), ale také měděných a hliníkových trubek.

Ø řezného kolečka: 22 mm

Šířka řezného kolečka: 8 mm

Otvor řezného kolečka: 8 mm

Pro vnější Ø trubek: 6 - 65 mm

Technický popis

Otvor řezného kolečka	8 mm
Ø řezného kolečka	22 mm
Šířka řezného kolečka	8 mm
Pro vnější Ø trubek	6 - 65 mm
Druh produktu	Trubkořezy

Příslušenství

Sada válečků s kuličkovými ložisky 6dílná	819479
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54E mm	814920 54E
Sada náhradních řezacích koleček, 2-dílná	819480
Sada čepů válečků 2dílná	819478
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54 mm	814920 54
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm	814920 35
Čep řezacího kolečka	819477