



Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“, Maximální utahovací moment: 400Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654460 400
GTIN	5060922231307
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

- Robustní pouzdro z litého hliníku.
- Velký LCD displej.
- Jednoduchá obsluha – přímý výběr metody zkoušky pomocí klávesnice s piktogramy.
- Uživatelské zadání cílového utahovacího momentu s horními a dolními tolerancemi; akustický nebo optický signál (3 LED) při dosažení nebo překročení cílového utahovacího momentu.
- 3 uživatelské režimy: souběžný, detekce zlomového bodu, zobrazení špiček.

Výhoda:

- Kontrola dle DIN EN ISO 6789, uživatel musí zadat jen cílovou hodnotu zbytek vykoná přístroj.
- Zobrazení na displeji v 11 jazycích.
- Možnost měření v horizontální a vertikální poloze.
- Displej a měřicí čidla lze navzájem oddělit.

Použití:

K nastavení a kalibraci pravotočivých momentových nástrojů.

Rozsah dodávky:

Měřicí čidlo, zobrazovací přístroj, síťový napáječ, RS232C-spojovací kabel k PC resp. tiskárně, 2 upevňovací šrouby a čtyřhranný adaptér v robustním kufru, **včetně kalibračního certifikátu UKAS vpravo.**

Upozornění:

Držák na stěnu pod č. 654462.

Technický popis

4hranný adaptér	3/8 palec
4hranný adaptér	1/2 palec
4hranný adaptér	3/4 palec
Hmotnost	6,4 kg
Šířka měřicího čidla	106 mm
Zobrazovací přístroj výška	128 mm
Hloubka měřicího čidla	185 mm
Rozsah měření	8 - 400 Nm
Zobrazovací přístroj šířka	185 mm
Maximální utahovací moment	400 Nm
Výška měřicího čidla	100 mm
Zobrazovací přístroj hloubka	104 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±0,5 %
Zdroj energie	Síťový provoz
Nastavení utažení	utahování doprava
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

Služby

Kalibrace vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 400	020120 400
Kalibrace DAKKS oboustranněMomentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	020150 1000/2

Kalibrace DAkkS vpravoMomentová zkoušečka / senzor
Typ 1000

020130 1000

Příslušenství

Držák na stěnu pro ProTest

654462