



Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform plně izolovaný, Velikost křížové drážky: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668700 2
GTIN	4013288191137
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s **integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Technický popis

Velikost křížové drážky	2
Špička čepele	Lasertip
Celková délka	205 mm
Pro šrouby Ø	3,1 – 5,2 mm
Délka čepele	100 mm
Označení výrobce	165 i PZ VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

