



## Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform plně izolovaný, Velikost křížové drážky: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668700 3
GTIN	4013288029850
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

**Čepel** z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

#### Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

### Technický popis

Pro šrouby Ø	5,3 &minus; 7,2 mm
Délka čepele	150 mm
Špička čepele	Lasertip
Velikost křížové drážky	3
Celková délka	262 mm
Označení výrobce	165 i PZ VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

