

Garant**Elektronický momentový / úhlový klíč „TWdrive“ s nástrčnou ráčnou,
Maximální utahovací moment: 400Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	655255 400
GTIN	4045197614452
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Vysoce precizní, elektronický momentový/úhlový klíč pro spolehlivé šroubování a zkoušení šroubových spojů. Přehledný display OLED s barevným znázorněním, mimořádně jednoduchá navigace pomocí menu. Robustní klíč s kompaktním korpusem skříně a stabilní pravouhlou trubkou, kterou lze snadno a univerzálně nasadit pomocí „režimu přímé obsluhy“. Programování až 200 uživatelských operací šroubování, které lze shrnout do postupových plánů. 4 režimy měření: Točivý moment a úhel otáčení. Procesně spolehlivé výsledky díky utahovacímu momentu s kontrolou úhlu resp. úhlu otočení s kontrolou momentu. Místo v paměti pro až 2 500 naměřených hodnot. Programovatelný prostřednictvím PC; možná ochrana před cizím zásahem pomocí hesla. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena. Možné zadání cílových hodnot a tolerancí. Funkční režim Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivý). S automatickým upozorněním kalibrace po počtu zatížení a časových intervalů.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Momentový/úhlový klíč s **vynikající ergonomií a příjemnou obsluhou pro uživatele.**

- **Přepínací ráčna s vyhazovačem.**
- **Jednoduché zadávání odpichů: Pro nástroje se změněným odpichem se musí zadat nová hodnota. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.**
- **QuickRelease: Bezpečná aretace a rychlá výměna nástrčných nástrojů.**
- **Datový výstup: USB rozhraní umožňuje čtení z paměti a vyhodnocování dat, uložených v PC.**
- **Výstražné signály: – akustické (bzučák) – optické prostřednictvím 3 LED diod a barevného displeje – hmatové (vibrace v rukojeti)**
- **Bezpečná obsluha. Žádné duplicitní obsazení tlačítek.**
- **Komfortní nastavování**

Přesnost ± 2 %.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufříku (vel. 400 v boxu z ocelového plechu) a 3 baterií (1,5 V Mignon / AA / LR6), USB datového kabelu a softwaru pro přenos měřicích dat.

Nastavení utažení: utahování doprava a doleva

Přesnost měření utahovacího momentu: ± 2 %

Přesnost měření úhel otočení: ± 2 %

Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Rozhraní: USB rozhraní

Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Rozsah utahovacích momentů: 40 - 400 Nm

Rozlišení: 0,1 Nm

Nastavený odpich na momentovém klíči [I₂]: 34 mm

Upínací 4hran: 3/4 palec

Upínání pro nástrčný nástroj: 14×18 mm

Technický popis

Upínací 4hran	3/4 palec
Maximální utahovací moment	400 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	14×18 mm
Rozlišení	0,1 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	± 2 %
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozsah utahovacích momentů	40 - 400 Nm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081557 LR6
Počet obsažených baterií	3
Řada	TWdrive
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Feedback	se zobrazením
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Princip vypínání	Vibrační motor
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbf·in

Přepínatelné rozlišení	lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Ukazatel	digitální
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	823 mm
Měření	Krouticí moment
Měření	Úhel otočení
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	34 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	784,5 mm
Kalibrování	O3
Kalibrování	O5
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Rozhraní	USB rozhraní
Přesnost měření úhel otočení	±2 %
Data lze protokolovat	ano
Měřicí technika	elektronické
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Momentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 400/2 Nm	018821 400/2
Kalibrace DAkkS Momentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	018831 1000/2
Kalibrování Úhel otočení	018850
	020030 400/2

Kalibrování Momentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 400/2 Nm	
Kalibrování Úhel otočení Typ W	020070 W
Kalibrace DAkKS Momentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
Příslušenství	
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081556 LR6
Alkalicko-manganové baterie sada Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081558 LR6
Alkalicko-manganové baterie sada Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081557 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657582 2-1/2
Nástrčná ráčna s vyhazovačem Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657580 2-1/2
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081551 LR6
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657600 2-3/4
Elektronický momentový / úhlový klíč „TWdrive“ bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 400 Nm	655250 400