

HOLEX**Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 6Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	655520 6
GTIN	4045197549907
Třída artiklu	62E

Popis**Provedení:**

Jednoramenný; štíhlá konstrukce s dobře čitelným stupnicovým indikátorem. Korpus kompletně z oceli, chromovaný, s pevným pohonným 4-hranem pro nástrčné klíče.

Měrné jednotky: Nm 2-složková rukojeť pro dobré uchopení.

Funkce:

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pomocí vlečné ručičky pro pozdější odečtení.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	400 g
Upínací 4hran	1/4 palec
Maximální utahovací moment	6 Nm
Ukazatel	analogová
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,1 Nm
Rozsah utahovacích momentů	1,2 - 6 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Norma	DIN EN ISO 6789
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Nastavení hodnoty vypínání	Vlečná ručička
Feedback	se zobrazením
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	180 mm
Celková délka L	225 mm
Měření	Krouticí moment
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	144 mm
Kalibrování	O3
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	optický
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 400/2 Nm	020030 400/2
Kalibrace DAkkSMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

