

HOLEX**Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 100Nm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 655520 100 |
| GTIN | 4045197549945 |
| Třída artiklu | 62E |

Popis**Provedení:**

Jednoramenný; štíhlá konstrukce s dobře čitelným stupnicovým indikátorem. Korpus kompletně z oceli, chromovaný, s pevným pohonným 4-hranem pro nástrčné klíče.

Měrné jednotky: Nm 2-složková rukojeť pro dobré uchopení.

Funkce:

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pomocí vlečné ručičky pro pozdější odečtení.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

| | |
|--|----------------------------|
| Maximální utahovací moment | 100 Nm |
| Hmotnost | 700 g |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |
| Ukazatel | analogová |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % |
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva |
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 1 Nm |
| Rozsah utahovacích momentů | 20 - 100 Nm |
| Délka páky bez nástrčného nástroje [L ₁] | 271 mm |
| Měření | Krouticí moment |
| Feedback | se zobrazením |
| Celková délka L | 380 mm |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [L ₃] | 307 mm |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička |
| Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
| Kalibrování | O3 |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Data lze protokolovat | ne |
| Měřicí technika | mechanická |
| Signalizace spuštění | optický |
| Druh produktu | Momentový klíč |

Služby

| | |
|--|---------------|
| Kalibrace DAKKSMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm | 020040 1000/2 |
| KalibrováníMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 400/2 Nm | 020030 400/2 |

