

Garant**TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG1264 10
GTIN	4045197907103
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:Stopka podobná **DIN 6535 HB**. Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.**Jako č. 202264.**

Technický popis

Celková délka L	55 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø stopky D _s	10 mm
Délka břitu L _c	13 mm
Tvar stopky	HB
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Ø břitu D _c	10 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,09 mm
Počet zubů Z	3
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Tolerance jmenovitý \emptyset	e8
Směr přířuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Obsah	5
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al $> 10\%$ Si	vhodný	200 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	100 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	vhodný	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

TK mini fréza Ø e8 DC 10 mm

202264 10