



Momentový klíč QuickSelect s nástrčnou ráčnou, přepínatelný, Maximální utahovací moment: 650Nm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657090 650 |
| GTIN | 2050001019776 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů. S nástrčnou přepínatelnou ráčnou.

Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Výhoda:

- Ergonomicky tvarovaná 2-složková rukojeť, odolné vůči agresivním vlivům jako paliva, Skydrol atd.
- Nastavovací stupnice chráněná proti znečištění a poškození sklíčkem.
- Rychlé, přesné a bezpečné nastavení: zatáhnout za tlačítko, „otáčením“ nastavit požadovanou hodnotu a „stlačením“ pojistit. Snadný pohyb tlačítka, bez překonávání pružné síly.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

| | |
|--|----------------------------------|
| Upínací 4hran | 3/4 palec |
| Ukazatel | analogová |
| Maximální utahovací moment | 650 Nm |
| Hmotnost | 3400 g |
| Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % |
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj |
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 2,5 Nm |
| Rozsah utahovacích momentů | 130 - 650 Nm |
| Rozsah utahovacích momentů | 100 - 480 lbfft |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Přepínatelné rozlišení | lbfft |
| Feedback | s vypínáním |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l_3] | 873 mm |
| Délka páky bez nástrčného nástroje [l_1] | 848 mm |
| Nastavený odpich na momentovém klíči [l_2] | 25 mm |
| Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Měření | Krouticí moment |
| Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí |

| | |
|-----------------------|--|
| Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravouhlej upnutí) |
| Kalibrování | O1 |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Data lze protokolovat | ne |
| Měřicí technika | mechanická |
| Signalizace spuštění | akustický |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Řada | MANOSKOP® 730N |
| Druh produktu | Momentový klíč |

Služby

| | |
|--|-------------|
| Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm | 020010 1000 |

Příslušenství

| | |
|---|----------------|
| Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 2-1/2 palec | 657590 2-1/2 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4HD palec | 657600 2-3/4HD |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec | 657600 2-1/2 |
| Nástrčná ráčna s vyhazovačem Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec | 657580 2-1/2 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4 palec | 657600 2-3/4 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec | 657582 2-1/2 |
| Momentový klíč QuickSelectbez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 650 Nm | 657094 650 |