



Momentový klíč QuickSelect s 4-hranným nástrčným nástrojem, Maximální utahovací moment: 20Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657092 20
GTIN	2050001019783
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.

Se 4-hranným nástrčným nástrojem. Měrné jednotky: Nm, lbf·in.

Výhoda:

- Ergonomicky tvarovaná 2-složková rukojeť, odolné vůči agresivním vlivům jako paliva, Skydrol atd.
- Nastavovací stupnice chráněná proti znečištění a poškození sklíčkem.
- Rychlé, přesné a bezpečné nastavení: zatáhnout za tlačítko, „otáčením“ nastavit požadovanou hodnotu a „stlačením“ pojistit. Snadný pohyb tlačítka, bez překonávání pružné síly.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Ukazatel	analogová
Hmotnost	740 g
Upínací 4hran	3/8 palec
Maximální utahovací moment	20 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,2 Nm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 180 lbf·in
Rozsah utahovacích momentů	4 - 20 Nm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Měření	Krouticí moment
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbf·in
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l_3]	243,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Feedback	s vypínáním
Délka páky bez nástrčného nástroje [l_1]	226 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavený odpich na momentovém klíči [l_2]	17,5 mm

Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	MANOSKOP® 730N
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400

Příslušenství

Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-1/2 palec	657700 1-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec	657590 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 1-1/2 palec	657600 1-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec	657600 1-1/4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec	657700 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec	657590 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4- hran 1-1/2 palec	657590 1-1/2
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec	657700 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec	657600 1-3/8
Momentový klíč QuickSelectbez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 20 Nm	657094 20

