



Momentový klíč Standard MANOSKOP® 721 s ráčnou, Maximální utahovací moment: 800Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657220 800
GTIN	4018754031979
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice (Nm und lbfft) a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Po dosažení točivého momentu se ihned vrací do klidové polohy. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky.

Měrné jednotky: Nm, lbfft. Ráčna se **4-hranem k přestrčení pro pravé a levé utahování.**

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Díky možnosti rychlého nastavení je ideální pro opravy a menší série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Maximální utahovací moment	800 Nm
Hmotnost	6380 g
Výška hlavy h	42 mm
Ukazatel	analogová
Upínací 4hran	3/4 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Šířka hlavy b	76 mm
Dělení stupnice, 1 dílek =	20 Nm
Rozsah utahovacích momentů	160 - 800 Nm
Rozsah utahovacích momentů	120 - 600 lbfft
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Celková délka L	1051 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Norma	DIN EN ISO 6789
Přepínatelné rozlišení	Nm
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	938 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Řada	MANOSKOP® 721Nf

Druh produktu

Momentový klíč

SlužbyKalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment
1000 Nm

020010 1000

Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací
moment 1000 Nm

020020 1000