



Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“, Maximální utahovací moment: 60Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654460 60
GTIN	5060922231291
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

- Robustní pouzdro z litého hliníku.
- Velký LCD displej.
- Jednoduchá obsluha – přímý výběr metody zkoušky pomocí klávesnice s piktogramy.
- Uživatelské zadání cílového utahovacího momentu s horními a dolními tolerancemi; akustický nebo optický signál (3 LED) při dosažení nebo překročení cílového utahovacího momentu.
- 3 uživatelské režimy: souběžný, detekce zlomového bodu, zobrazení špiček.

Výhoda:

- Kontrola dle DIN EN ISO 6789, uživatel musí zadat jen cílovou hodnotu zbytek vykoná přístroj.
- Zobrazení na displeji v 11 jazycích.
- Možnost měření v horizontální a vertikální poloze.
- Displej a měřicí čidla lze navzájem oddělit.

Použití:

K nastavení a kalibraci pravotočivých momentových nástrojů.

Rozsah dodávky:

Měřicí čidlo, zobrazovací přístroj, síťový napáječ, RS232C-spojovací kabel k PC resp. tiskárně, 2 upevňovací šrouby a čtyřhranný adaptér v robustním kufru, **včetně kalibračního certifikátu UKAS vpravo.**

Upozornění:

Držák na stěnu pod č. 654462.

Technický popis

Zobrazovací přístroj hloubka	104 mm
Výška měřicího čidla	100 mm
Zobrazovací přístroj šířka	185 mm
Maximální utahovací moment	60 Nm
Hloubka měřicího čidla	185 mm
Rozsah měření	1,2 - 60 Nm
Zobrazovací přístroj výška	128 mm
4hranný adaptér	1/4 palec
4hranný adaptér	3/8 palec
4hranný adaptér	1/2 palec
Šířka měřicího čidla	106 mm
Hmotnost	6,3 kg
Přesnost měření utahovacího momentu	±0,5 %
Zdroj energie	Síťový provoz
Nastavení utažení	utahování doprava
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

Služby

Kalibrace DAkkS vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 1000	020130 1000
Kalibrace vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 400	020120 400

Kalibrace DAkKS oboustranněMomentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibrace DAkKS oboustranněMomentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
Kalibrace DAkKS vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100

Příslušenství

Držák na stěnu pro ProTest	654462
----------------------------	--------