

CoolSpeed®**Rychloběžné vřeteno, Typ: TB90****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

Chladičem (10 – 60 barů) poháněné rychloběžné vřeteno, otáčky až 75 000 ot./min.

Použití:

Zvýšení posuvu a řezné rychlosti, použití především u nástrojů s malým průměrem (Ø stopky 3 – 6 mm). Použití k vrtání, odjehlování, gravírování, omezeně k frézování.

Technický popis

Vnější Ø D	16 mm
Vnější Ø D ₁	25,5 mm
Délka stopky L ₁	13,5 mm
Ø D ₂	25 mm
L ₂	40 mm
L ₃	70 mm
Druh produktu	Rychloběžné vřeteno