

**Garant**
**TK torusová fréza R1 0,5, Diamant, Ø DC × L1: 2,5X15mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209731 2,5X15
GTIN	4045197919571
Třída artiklu	10Y

**Popis**
**Provedení:**

S **povlakem z krystalického diamantu sp<sup>3</sup>**. Pro **nejvyšší nároky na výkon a přesnost** u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. **Extrémně malé tolerance** pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. **Úhel odsazení  $\alpha=16^\circ$** .

Tolerance:

- **Poloměr břitu:  $R_1 = \pm 0,0025\text{mm}$**
- **Uvolňovací Ø:  $D_1 = 0 / -0,01\text{ mm}$**

**Upozornění:**

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci  $a_p$ !

Hodnoty pro:

Kopírování:  $a_p = 0,10 \times D \times a_{p, \text{korr}}$

Obvodové frézování:  $a_p = 0,20 \times D \times a_{p, \text{korr}}$

**Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!**

např.:  $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

**Technický popis**

Posuv $f_z$ pro kopírovací frézování v grafitu	0,035 mm
Ø stopky $D_s$	4 mm
Počet zubů Z	2
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v grafitu	0,035 mm
Poloměr břitu $R_1$	0,5 mm
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	15 mm

Celková délka L	60 mm
Délka břitu $L_c$	2,5 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h5
$\varnothing$ břitu $D_c$	2,5 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	2,41 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Korekční faktor $a_{p\text{ kor}}$	0,9
Povlak	Diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	0 / -0,005
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Fréza Torus

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200 m/min	N
POM GF25	vhodný	190 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	170 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	150 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	180 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	160 m/min	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb sendvič	vhodný	350 m/min	N
GFK	vhodný	190 m/min	N

GFK, CFK	vhodný	190 m/min	N
Grafit	vhodný	340 m/min	N
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		