

GEDORE**Momentový klíč DREMOMETER s pevným čtyřhranem, Maximální utahovací moment: 300Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657000 300
GTIN	4002805856215
Třída artiklu	63L

Popis**Provedení:**

Praktická, robustní konstrukce s nízkou hmotností. Všechny namáhané díly jsou z kvalitní oceli.

Pevný hnací 4hran (žádná ráčna). **Měrné jednotky:** Nm, lbfft.

Hnací 4-hran s odblokováním pomocí tlačítka.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Nastavení požadovaného utahovacího momentu se provádí pomocí vytahovacího čepového klíče, vestavěného neztratitelným způsobem v konci rukojeti. Nastavený utahovací moment lze dobře číst na stupnici. Neúmyslná změna nastavení při práci není možná.

Použití:

Pro střední až velké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Maximální utahovací moment	300 Nm
Ukazatel	analogová
Upínací 4hran	1/2 palec
Hmotnost	2000 g
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	Utahování doprava
Dělení stupnice, 1 dílek =	5 Nm
Rozsah utahovacích momentů	60 - 300 Nm
Rozsah utahovacích momentů	45 - 220 lbfft
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	529 mm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	529 mm
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Celková délka L	617 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Feedback	s vypínáním
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	DREMOMETER

Druh produktu

Momentový klíč

SlužbyKalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment
400 Nm

020010 400

Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací
moment 1000 Nm

020020 1000