



Násobič točivého momentu od vel. 1300 v plastovém kufříku, Maximální výstupní kapacita: 1000Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659980 1000
GTIN	5060207565622
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

Mechanické, ručně ovládané násobiče krouticího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Násobič a opěra z vysoce kvalitní oceli. S pojistkou proti přetížení pro ochranu převodovky.

Výstup s vnitřním čtyřhranem pro hnací nástroje jako je ráčna, příčná rukojeť, momentový klíč. Vhodné je ovládání pomocí momentového klíče, aby bylo možné kontrolovat max. zatížitelnost nástrojů a hodnoty utažení šroubů. **Výstup** s vnějším čtyřhranem k upnutí nástrčných hlavice (kvůli vysokým utahovacím momentům použijte nejlépe hlavice pro strojní utahováky). Velmi precizně zpracovaná převodovka s broušenými ozubenými koly a honovanými otvory zaručují exaktní a stále opakovaný převod utahovacího momentu. Jedinečná přesnost min. ± 4 %. Velmi kompaktní a lehká konstrukce, velmi dlouhá životnost a nenáročná na údržbu.

Výhoda:

Násobiče krouticího momentu umožňují přenos vysokých utahovacích momentů při použití malých pákových ramen.

Upozornění:

Na poptávku alternativní opěrná zařízení k č. 659980 vel. 2000 a 7000. Na poptávku se dodává č. 659980 vel. 2000 s elektronickými měřicími čidly.

Technický popis

Hmotnost	1,5 kg
Maximální vstupní kapacita	200 Nm
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování	250 Nm
4hran na výstupu	3/4 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Blokování zpětného chodu	ne
Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly	1:5
Délka L	273 mm
Ø D	65 mm
Pojistka proti přetížení	ano
Počet opěrných přípravků (reakční desky)	2
Výška H	63 mm
Měřicí technika	mechanická
Přesnost měření	4 %
Rozměr R1	55 mm
Rozměr R2	143 mm
Druh produktu	Momentový klíč