



Momentový klíč QuickSelect s 4-hranným nástrčným nástrojem, Maximální utahovací moment: 50Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657092 50
GTIN	2050001017468
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.

Se 4-hranným nástrčným nástrojem. Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Výhoda:

- Ergonomicky tvarovaná 2-složková rukojeť, odolné vůči agresivním vlivům jako paliva, Skydrol atd.
- Nastavovací stupnice chráněná proti znečištění a poškození sklíčkem.
- Rychlé, přesné a bezpečné nastavení: zatáhnout za tlačítko, „otáčením“ nastavit požadovanou hodnotu a „stlačením“ pojistit. Snadný pohyb tlačítka, bez překonávání pružné síly.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Ukazatel	analogová
Hmotnost	1050 g
Maximální utahovací moment	50 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,25 Nm
Rozsah utahovacích momentů	10 - 50 Nm
Rozsah utahovacích momentů	7 - 37 lbfft
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Délka páky bez nástrčného nástroje [l_1]	280 mm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravouhlé upnutí)
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Nastavený odpich na momentovém klíči [l_2]	17,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný

Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l ₃]	297,5 mm
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	MANOSKOP® 730N
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400

Příslušenství

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657600 1-1/2
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-1/4 palec	657700 1-1/4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-3/8 palec	657700 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657590 1-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657600 1-3/8
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-1/2 palec	657700 1-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657590 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657600 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657590 1-3/8
Momentový klíč QuickSelectbez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 50 Nm	657094 50

