

**Garant****TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202261 7
GTIN	4045197922502
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**Stopka podobná **DIN 6535 HB**.**Ušetřete náklady na přebrušování:**

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísvuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L<sub>c</sub>: 10 mm

Celková délka L: 55 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

**Technický popis**

Počet zubů Z	3
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková délka L	55 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň

Ø břitu $D_c$	7 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Délka břitu $L_c$	10 mm
Tvar stopky	HB
Stopka Ø $D_s$	8 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza