

Garant
TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202261 3
GTIN	4045197922410
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

 Stopka podobná **DIN 6535 HB**.

Ušetřete náklady na přebrušování:

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

 Délka břitu L_c : 5 mm

Celková délka L: 45 mm

 Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Tvar stopky	HB
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,025 mm
Celková délka L	45 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø břitu D_c	3 mm

Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Délka břitu L_c	5 mm
Počet zubů Z	3
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza