

Garant
TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202261 4
GTIN	4045197922434
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

 Stopka podobná **DIN 6535 HB**.

Ušetřete náklady na přebroušování:

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebroušování.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísvuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

 Délka břitu L_c : 7 mm

Celková délka L: 45 mm

 Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Celková délka L	45 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Ø břitu D_c	4 mm
Stopka Ø D_s	6 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Tvar stopky	HB
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Délka břitu L_c	7 mm
Počet zubů Z	3
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý \emptyset	e8
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza