

Garant**TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202261 9
GTIN	4045197922540
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Stopka podobná **DIN 6535 HB**.**Ušetřete náklady na přebroušování:**

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebroušování.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísvuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 11 mm

Celková délka L: 55 mm

Stopka Ø D_s : 10 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Stopka Ø D_s	10 mm
Celková délka L	55 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tvar stopky	HB
Délka břitu L_c	11 mm

Ø břitu D_c	9 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm
Počet zubů Z	3
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza