



Vanadiové kombinované kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 190mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	701800 190
GTIN	4003773040415
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Chromvanadiová ocel. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. **Pro práce pod napětím do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.** Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Technický popis

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	190 mm
Elektrostatické vlastnosti	VDE 1000 V
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	ozubené
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované

Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště