



Silové kombinované kleště, zalomené izolované dle VDE, Celková délka: 190mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 701950 190 |
| GTIN | 4007582007447 |
| Třída artiklu | 76B |

Popis

Provedení:

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Ramena se silnostěnnými opláštěnými rukojetmi **izolovaná do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Zalomené provedení pro zlepšenou ergonomii a volný pohled na pracovní prostor.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø | 2 mm |
| Celková délka | 190 mm |
| Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø | 2,5 mm |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norma | DIN ISO 5743 |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel |
| Nejiskřící | ne |
| Druh produktu | Multifunkční kleště |

