

**Siko kleště Aligator® opláštění rukojetí dle VDE, Celková délka: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705740 250
GTIN	4003773039303
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Průchozí kloub (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů. **Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V.

Kleště chromované, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Technický popis

Celková délka	250 mm
Rozsah upnutí pro trubky	2 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	46 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Označení výrobce	Alligator
Povrch	chromovaný
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	chromvanadiová ocel

Nejiskřící	ne
Možnost jemného nastavení v rastru	ne
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště