

**KANON****Zkoušečky a pracovní přístroje pro nejmenší utahovací momenty, Maximální utahovací moment: 3cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	658800 3
GTIN	4582126965389
Třída artiklu	66F

**Popis****Provedení:**

Přesný měřicí přístroj pro nejmenší utahovací momenty. Dobře čitelná stupnice s vlečnou ručičkou na horní straně a další stupnicí s vlečnou ručičkou na straně pouzdra. **S ocelovým sklíčidlem se 3 čelistmi.**

**Použití:**

K měření nejmenších utahovacích momentů (otočných resp. třecích odporů) resp. ke kontrolovanému utahování šroubů.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

**Technický popis**

Hmotnost	290 g
Maximální utahovací moment	3 cNm
Rozsah upínacího sklíčidla	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 3 cNm
Rozsah utahovacích momentů	4 - 30 mNm
Feedback	se zobrazením

Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Nastavení hodnoty vypínání	Vlečná ručička
Celková délka L	106 mm
Řada	SGK
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,5 mNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Ukazatel	analogová
Signalizace spuštění	optický
Typ připojení	Pouzdro se 3 čelistmi
Přepínatelné rozlišení	Nm
Kalibrování	O3
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč