

Garant
TK torusová fréza R1 0,2, diamant, Ø DC × L1: 1,2X5mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	209721 1,2X5
GTIN	4045197918567
Třída artiklu	10Y

Popis
Provedení:

S **povlakem z krystalického diamantu sp³**. Pro **nejvyšší nároky na výkon a přesnost** u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. **Extrémně malé tolerance** pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. **Úhel odsazení $\alpha=16^\circ$** .

Tolerance:

- **Poloměr břitu: $R_1 = \pm 0,0025\text{mm}$**
- **Uvolňovací Ø: $D_1 = 0 / -0,01\text{ mm}$**

Upozornění:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci a_p !
Hodnoty pro:
Kopírování: $a_p = 0,10 \times D \times a_{p, \text{kor}}$
Obvodové frézování: $a_p = 0,20 \times D \times a_{p, \text{kor}}$
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
např.: $vf = 18000$ [1/min] × f_z [mm/Z] × z

Technický popis

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	5 mm
Počet zubů Z	2
Poloměr břitu R_1	0,2 mm
Délka břitu L_c	1,2 mm
Uvolňovací Ø D_1	1,14 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h5
Ø břitu D_c	1,2 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v grafitu	0,03 mm

Posuv f_z pro obvodové frézování v grafitu	0,03 mm
Celková délka L	50 mm
Ø stopky D_s	4 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Korekční faktor $a_{p\ kor}$	1
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	0 / -0,005
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Fréza Torus

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200 m/min	N
POM GF25	vhodný	190 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	170 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	150 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	180 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	160 m/min	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb sendvič	vhodný	350 m/min	N
GFK	vhodný	190 m/min	N
GFK, CFK	vhodný	190 m/min	N
Grafit	vhodný	340 m/min	N

mokrý min.	vhodný
suché	vhodný
Vzduch	vhodný