

**Garant**
**TK torusová fréza R1 0,2, diamant, Ø DC × L1: 2,5X20mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209721 2,5X20
GTIN	4045197918826
Třída artiklu	10Y

**Popis**
**Provedení:**

S **povlakem z krystalického diamantu sp<sup>3</sup>**. Pro **nejvyšší nároky na výkon a přesnost** u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. **Extrémně malé tolerance** pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. **Úhel odsazení  $\alpha=16^\circ$** .

Tolerance:

- **Poloměr břitu:  $R_1 = \pm 0,0025\text{mm}$**
- **Uvolňovací Ø:  $D_1 = 0 / -0,01\text{ mm}$**

**Upozornění:**

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci  $a_p$ !  
Hodnoty pro:<br>Kopírování:  $a_p = 0,10 \times D \times a_{p, \text{kor}}$ <br>Obvodové frézování:  $a_p = 0,20 \times D \times a_{p, \text{kor}}$ <br>**Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!**<br>např.:  $vf = 18000$  [1/min] ×  $f_z$  [mm/Z] ×  $z$

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$	4 mm
Posuv $f_z$ pro kopírovací frézování v grafitu	0,035 mm
Ø břitu $D_c$	2,5 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	2,41 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v grafitu	0,035 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h5
Celková délka L	60 mm
Počet zubů Z	2

Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	20 mm
Poloměr břitu $R_1$	0,2 mm
Délka břitu $L_c$	2,5 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Korekční faktor $a_{p\ kor}$	0,8
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	0 / -0,005
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Fréza Torus

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200 m/min	N
POM GF25	vhodný	190 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	170 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	150 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	180 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	160 m/min	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb sendvič	vhodný	350 m/min	N
GFK	vhodný	190 m/min	N
GFK, CFK	vhodný	190 m/min	N
Grafit	vhodný	340 m/min	N

mokrý min.	vhodný
suché	vhodný
Vzduch	vhodný