

Erdi**Nůžky na plech Ideál, Levořezné, Celková délka: 240mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	766200 240
GTIN	4010220010976
Třída artiklu	73X

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápusťkově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.

Mikroozubení. Hlava nůžek z **ušlechtilé oceli S** (HRC 60 – 62), kovaná ramena z plného materiálu s ochranou proti sklouznutí.

Výkon ve stříhu: Plechy do 2,0 mm, V2A plechy do 1,5 mm.

- **Optimalizovaná řezná fazetka pro zlepšené odvíjení plechu.**
- **Zmenšený úhel rozevření rukojetí a prodloužení stříhu směrem ke kloubu mají za následek použití menší síly při stříhání.**

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

Technický popis

Délka břitů	24 mm
Celková délka	240 mm
Způsob použití	Levořezné
Druh produktu	Nůžky

Příslušenství

Sada dílů pro opravu nůžek na plech Ideal

766110