

**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 300cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659933 300
GTIN	4013288192158
Třída artiklu	63F

Popis**Provedení:**

Rukojeť Kraftform pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem **Rapidaptor** pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Nastavení utahovacího momentu ručně pomocí mikrometrické stupnice (resp. od vel. 600 s integrovaným pomocným nástrojem nebo otevřeným klíčem OK 17).

Funkce:

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

Technický popis

Maximální utahovací moment	300 cNm
Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	10 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3

Rozsah utahovacích momentů	120 - 300 cNm
Rozsah utahovacích momentů	1,2 - 3 Nm
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Celková délka L	155 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Hmotnost	122 g
Přepínatelné rozlišení	cNm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	7400
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20