



Momentový šroubovák bez stupnice, Maximální utahovací moment: 120cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659934 120
GTIN	4013288102911
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem **Rapidaptor** pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Požadovaný utahovací moment lze plynule nastavit pomocí kontrolního přístroje krouticího momentu (č. 654300 – 654460) a 6-hranného nástrčného klíče OK 7 (resp. OK 10 u vel. 600).

Šroubováky jsou přednastaveny výrobcem na nejčastěji používanou hodnotu krouticího momentu.

Funkce:

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

Technický popis

1 otáčka (360°) odpovídá	10 cNm
Maximální utahovací moment	120 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Nastavený utahovací moment	0,3 Nm
Bitový upínač	F 6,3

Bitový upínač	D 6,3
Rozsah utahovacích momentů	30 - 120 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,3 - 1,2 Nm
Přepínatelné rozlišení	cNm
Hmotnost	180 g
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Feedback	s vypínáním
Celková délka L	155 mm
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O6
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	7400 pre-set, 105 mm
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace a nastavení Momentový šroubovák bez stupnice
Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“
Maximální utahovací moment 2 Nm

654300 2