

**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 1000cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659936 1000
GTIN	3148516660480
Třída artiklu	63V

**Popis****Provedení:**

Robustní momentový šroubovák, nastavitelný pomocí bezparalaktické mikrometrické stupnice. 1/4palcový vnitřní čtyřhran na konci rukojeti.

**Funkce:**

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

**Technický popis**

Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	50 cNm
Maximální utahovací moment	1000 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	D 6,3
Rozsah utahovacích momentů	200 - 1000 cNm
Rozsah utahovacích momentů	2 - 10 Nm
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí

Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Feedback	s vypínáním
Norma	ISO 6789
Celková délka L	168 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Měření	Krouticí moment
Hmotnost	400 g
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Příslušenství

Rukojeť s přepínatelnou ráčnou

659937