



Momentový šroubovák, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659950 4
GTIN	4013288099150
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Osvědčená rukojeť Kraftform, od 5 Nm pistolová rukojeť. Každý šroubovák je přednastaven na utahovací moment **pro daný rozměr šroubu**.

Díky pojistnému kroužku je mechanika v rukojeti zajištěna proti změně nastavení a manipulaci. Velikost pohonu a utahovací moment jsou vyraženy na konci rukojeti.

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne. **Další utahování šroubu není možné.**

Ve. 2 – 4 pro šrouby s vnitřním šestihranem.

Vel. TX6 – TX20 pro šrouby s **profilem Torx®**.

Vel. 6IP – 20IP pro šrouby s **profilem Torx Plus®**. S pistolovou rukojetí k přenosu vysokých utahovacích momentů.

Použití:

Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Délka čepele	65 mm
--------------	-------

Nastavený utahovací moment	500 cNm
Nastavený utahovací moment	5 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Celková délka L	160 mm
Typ připojení	pevné
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Feedback	s vypínáním
Hmotnost	219 g
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Měření	Krouticí moment
Přepínatelné rozlišení	cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení utažení	utahování doprava
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Označení výrobce	Pistole 300 Hex
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák