

**HOLEX****Silové kombinované kleště, lesklé, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	700450 200
GTIN	4045197283528
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.

Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

**Technický popis**

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2,2 mm
Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	lesklá
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště

