



Momentový klíč s nastavovací stupnicí, Maximální utahovací moment: 2100Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657235 2100
GTIN	4571141276457
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení. S přepínatelnou hlavou ráčny a 4-hranem pro nástrčné klíče.

Měrné jednotky: Nm. S vroubkovanou kovovou rukojetí.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro střední a velké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789. Používejte jen nástrčný klíč s pojistným otvorem.

Technický popis

Maximální utahovací moment	2100 Nm
Upínací 4hran	1 palec
Hmotnost	17000 g
Ukazatel	analogová
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	Utahování doprava
Dělení stupnice, 1 dílek =	10 Nm
Rozsah utahovacích momentů	500 - 2100 Nm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Celková délka L	1899 mm
Měření	Krouticí moment
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Přepínatelné rozlišení	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	1750 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč