

**Garant****TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 9,7 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	202261 9,7
GTIN	4045197922557
Třída artiklu	11X

## Popis

**Provedení:**Stopka podobná **DIN 6535 HB**.**Ušetřete náklady na přebroušování:**

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebroušování.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 11 mm

Celková délka L: 55 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 10 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

## Technický popis

Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Stopka Ø $D_s$	10 mm
Celková délka L	55 mm

Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Délka břitu $L_c$	11 mm
Tvar stopky	HB
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Počet zubů Z	3
Ø břitu $D_c$	9,7 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza