

KANON**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 120cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659949 120
GTIN	4580125347540
Třída artiklu	66F

Popis**Provedení:**

Nastavitelné pomocí mikrometrické stupnice. Profilovaná rukojeť z lehkého kovu.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Ukazatel	analogová
Ø	30 mm
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 cNm
Maximální utahovací moment	120 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	F 6,3
Rozsah utahovacích momentů	20 - 120 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,2 - 1,2 Nm
Celková délka L	157 mm

Hmotnost	192 g
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Přepínatelné rozlišení	cNm
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Kalibrování	O3
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák oboustranný Maximální utahovací moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2