

**Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo TAURUS®, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	770512 2
GTIN	4007081570008
Třída artiklu	74A

Popis**Provedení:**

Provozní tlak 5 – 7 bar. Odjímatelná sběrná nádobka na trny.

Výhoda:

Systém upínacích čelistí zaručuje velmi dlouhou životnost a neprokluzující uchycení nýtových trnů. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu díky dvojímu využití: K usazování a odsávání zbytkového trnu. Velmi rychlý pracovní cyklus.

Rozsah dodávky:

Montážní klíč OK 12/14 a OK 14/17. 1 lahvička hydraulického oleje 100 ml a 1 nádobka na doplňování oleje. Včetně špiček 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Technický popis

Pro slepé nýty ocel / hliník do	6 mm
Usazovací síla při 5 barech	9000 N
Zdvih přístroje	18 mm
Maximální Ø trnu	3,2 mm
Hadicová přípojka	6 mm

Hmotnost	1,6 kg
Pro slepé nýty všech materiálů do	5 mm
Spotřeba vzduchu na nýt	2,3 l
Hadicová přípojka	1/4 palec
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo