

**Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky

770513 1

GTIN

4045197559968

Třída artiklu

72E

Popis**Provedení:**

Provozní tlak 6 – 7 barů. Odnímatelná sběrná nádobka na trny. Výkonný a spolehlivý přístroj pro nýtování naslepo. Rychlé a bezpečné zpracovávání slepých nýtů díky silnému systému upínacích čelistí (nekloužou přes nýtovací trn). Variabilně nastavitelné odsávání pro odstraňování utržených trnů do zachytné nádoby.

Rozsah dodávky:

Včetně špiček (vhodné pro ocel, ušlechtilou ocel, hliník, měď): 2,4 – 3,4 mm, 4 mm. Včetně špiček (vhodné pro hliník): 2,4 mm, 4,8 mm. 1 lahvička hydraulického oleje 50 ml.

Zdvih přístroje: 16 mm

Usazovací síla při 6 barech: 6600 N

Spotřeba vzduchu na nýt: 3,4 l

Hadicová přípojka: 8 mm

Maximální Ø trnu: 2,5 mm

Pro slepé nýty všechny materiály do: 4 mm

Technický popis

Zdvih přístroje

16 mm

Pro slepé nýty všechny materiály do	4 mm
Pro slepé nýty z hliníku do	4,8 mm
Maximální Ø trnu	2,5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Spotřeba vzduchu na nýt	3,4 l
Hadicová přípojka	8 mm
Usazovací síla při 6 barech	6600 N