

Garant**TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202261 3,5
GTIN	4045197922427
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Stopka podobná **DIN 6535 HB**.**Ušetřete náklady na přebrušování:**

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísvuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 5 mm

Celková délka L: 45 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tvar stopky	HB
Stopka Ø D_s	6 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,025 mm
Délka břitu L_c	5 mm

Ø břitu D_c	3,5 mm
Celková délka L	45 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Počet zubů Z	3
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza