

Garant**Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250614 16/11
GTIN	4045197927194
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 1616X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1104..

Funkční šířka L₄: 22 mm

Délka hlavy L₁: 33 mm

Celková délka L: 81 mm

Podložka: 269007 1

Technický popis

Celková délka L	81 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 21
Šroub pro podložku	259027 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Funkční šířka L ₄	22 mm

Velikost destiček	11 mm
Podložka	269007 1
Délka hlavy L ₁	33 mm
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 1616X11
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500