

**Ploché kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	710300 160
GTIN	4003773033783
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

S krátkými, silnými čelistmi (ploché). Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovými potahy, **izolované do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	30 mm
Tvar čelistí	plochý
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Izolované do	AC 1000 V
Izolované do	DC 1500 V
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkový potah

Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch kleští	chromované
Druh produktu	Ploché kleště