

**Erdi****Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí, Pravořezné, Celková délka: 260mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	765900 260
GTIN	4010220030226
Třída artiklu	73X

## Popis

### Provedení:

Hlava nůžek zápusťkově kovaná, břity inductivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.

Hlava nůžek z **ušlechtilé oceli S** (HRC 60 – 62) s optimalizovanou, neozubenou geometrií břitu pro vysokou obratnost a snadné stříhání s vynaložením až o **25% nižší síly**, ideální pro stříhání dekorativních plechů. Ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce. **Výkon ve stříhu:** Plechy do 1,8 mm, V2A plechy do 1,2mm.

### Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

## Technický popis

Celková délka	260 mm
Délka břitů	33 mm
Způsob použití	Pravořezné
Druh produktu	Nůžky

## Příslušenství

Sada dílů pro opravu nůžek na plech Ideal	766020
---	--------

