


Garant**CNMG 160616, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250338 HB7140-1
GTIN	4045197928009
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řzná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min**Technický popis**

Typ	HB7140-1
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	1,6 mm
Řzná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min
Lamač třísek	VG
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení