


Garant**CNMG 190616, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 190616 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	VG
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M

Typ	HB7140-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení