


Garant**SNMG 190624, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190624 HB7120-1 Rohový rádius: 2,4 mm

Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mmPosuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Rohový rádius	2,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VG

Typ	HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení